

E10562




Cavo di collegamento

VDOAH042MSS0001F03STGH040MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E10633

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] 10...30 DC

Uscite

Modello elettrico PNP

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -20...70

Grado di protezione IP 67

Dati meccanici

Materiali PA 6.6

Materiale corpo PA 6.6

Materiale dado alluminio, anodizzato nero

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

Cavo di collegamento

VDOAH042MSS0001F03STGH040MSS

Collegamento elettrico - connettore


Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PA 6.6; Fermo: alluminio, anodizzato nero



Collegamento elettrico

Cavo: 1 m, PVC, arancione; irradiato; 3 x 0,34 mm²

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PA 6.6; Fermo: alluminio, anodizzato nero

