


Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH042MSS0010E03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	10...30 DC
-----------------------	-----	------------

Uscite

Modello elettrico	PNP
-------------------	-----

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-20...70
----------------------	------	----------

Grado di protezione	IP 67
---------------------	-------

Dati meccanici

Dimensioni	[mm]	29 x 15 x 44
------------	------	--------------

Materiali	PA 6.6
-----------	--------

Materiale corpo	PA 6.6
-----------------	--------

Materiale dado	alluminio
----------------	-----------

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

E10566



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH042MSS0010E03

Collegamento elettrico


Cavo: 10 m, PUR, arancione, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PA 6.6; Fermo: alluminio



Collegamento



BN =	Colori dei fili conduttori :
BK =	marrone
BU =	nero
	blu