E10567

Cavo di collegamento

VDOAH042MSS0001B03STGH040MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	10...30 DC
Uscite		
Modello elettrico		PNP
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...70
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Materiali		PA 6.6
Materiale corpo		PA 6.6
Materiale dado		alluminio, anodizzato nero
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

E10567

Cavo di collegamento

VDOAH042MSS0001B03STGH040MSS

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PA 6.6; Fermo: alluminio, anodizzato nero



Collegamento elettrico

Cavo: 1 m, PUR, nero; irradiato; 3 x 0,34 mm²

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PA 6.6; Fermo: alluminio, anodizzato nero