


E10571



Connettore integrato

ESTGH040MSS0,08E04 (PG13,5)

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



1 O-ring

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 250 AC / < 300 DC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -40...85

Grado di protezione IP 67

Dati meccanici

Filettatura da incasso PG 13.5

Materiali ottone nichelato

Materiale corpo ottone, nichelato

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

Collegamento elettrico

Cavo: 0,08 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12; codifica: A; Corpo: ottone, nichelato



E10571



Connettore integrato

ESTGH040MSS0,08E04 (PG13,5)

Collegamento

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK