

# E10588




## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH050MSS0005A05

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: EVC071

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 30 AC / < 36 DC

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado di protezione IP 67

### Dati meccanici

Dimensioni [mm] 15 x 15 x 43

Materiali TPU

Materiale corpo TPU

Materiale dado ottone, nichelato

### Osservazioni

Quantità 1 pezzo

# E10588



## Cavo di collegamento con connettore femmina


ADOGH050MSS0005A05

### Collegamento elettrico


Cavo: 5 m, PUR / PVC, arancione, Ø 5,2 mm; 5 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato



### Collegamento



	Colori dei fili conduttori :
BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
GY =	grigio
WH =	bianco