




## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH042VAS0005E03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



## Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	10...30 DC
-----------------------	-----	------------

## Uscite

Modello elettrico	PNP
-------------------	-----

## Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado di protezione		IP 67

## Dati meccanici

Materiali	PUR
Materiale corpo	PUR
Materiale dado	1.4305 (acciaio inox / AISI 303)

## Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

## Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, PVC, nero, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (182 x Ø 0,05 mm )

## Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: 1.4305 (acciaio inox / AISI 303)




# E10590



## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH042VAS0005E03

### Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu