




Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH042VAS07,5E03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] 10...30 DC

Uscite

Modello elettrico PNP

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado di protezione IP 67

Dati meccanici

Materiali PUR

Materiale corpo PUR

Materiale dado 1.4305 (acciaio inox / AISI 303)

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

Collegamento elettrico

Cavo: 7,5 m, PVC, nero, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: 1.4305 (acciaio inox / AISI 303)




E10591



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH042VAS07,5E03

Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu