


E10593



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH042VAS0025E03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] 10...30 DC

Uscite

Modello elettrico PNP

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado di protezione IP 67

Dati meccanici

Materiali TPU trasparente

Materiale corpo TPU, trasparente

Materiale dado 1.4404 (AISI 316L)

Osservazioni


Quantità 1 pezzo

Collegamento elettrico

Cavo: 25 m, PVC, arancione, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU, trasparente; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Coppia di serraggio: 0,5 Nm



E10593



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH042VAS0025E03

Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu