



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH042VAS0010E03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	10...30 DC
-----------------------	-----	------------

Uscite

Modello elettrico	PNP
-------------------	-----

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado di protezione		IP 67

Dati meccanici

Materiali	PUR
Materiale corpo	PUR
Materiale dado	1.4305 (acciaio inox / AISI 303)

Osservazioni


Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico

Cavo: 10 m, PVC, nero, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: 1.4305 (acciaio inox / AISI 303)



E10610



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH042VAS0010E03

Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu