

# E10615



## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAF032ZDS0005A03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	10...30 DC
Classe di isolamento	III

### Uscite

Modello elettrico	PNP
-------------------	-----

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado di protezione	IP 67

### Dati meccanici

Dimensioni [mm]	17 x 10 x 26
Materiali	PUR
Materiale corpo	PUR
Materiale dado	zinco pressofuso

### Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde

### Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

# E10615



## Cavo di collegamento con connettore femmina


ADOAF032ZDS0005A03

### Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, PUR / PVC, nero, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M8, ad angolo; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: zinco pressofuso



### Collegamento



Colori dei fili conduttori :  
BN = marrone  
BK = nero  
BU = blu