


Connettore femmina a cablare

SDOAF030ZDSFKPK

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 60 AC/DC
Classe di isolamento	III

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...70
Grado di protezione	IP 67

Dati meccanici


Dimensioni [mm]	25 x 13 x 42
Materiali	PA
Materiale corpo	PA
Materiale dado	ZnAl / Ni

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M8, ad angolo; codifica: A; Corpo: PA; Fermo: ZnAl / Ni



E10619



Connettore femmina a cablare

SDOAF030ZDSFKPK

Collegamento

