

E10620




Connettore femmina a cablare

SDOGF030ZDSFKPK

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E11552

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 60 AC/DC
Classe di isolamento	III

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...70
Grado di protezione	IP 67

Dati meccanici

Dimensioni [mm]	13 x 13 x 44
Materiali	PA
Materiale corpo	PA
Materiale dado	ZnAl / Ni

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M8, dritto; codifica: A; Corpo: PA; Fermo: ZnAl / Ni



E10620



Connettore femmina a cablare

SDOGF030ZDSFKPK

Collegamento

