

E10622




Connettore femmina a cablare

SDOAH050MSSFKPG

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E11512

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 50 AC/DC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado di protezione IP 67

Dati meccanici

Dimensioni [mm] 35 x 20 x 31

Materiali PA

Materiale corpo PA

Materiale dado ottone, nichelato

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

E10622



Connettore femmina a cablare

SDOAH050MSSFKPG

Collegamento elettrico

Morsetti: ...0,75 mm²; Rivestimento cavo: Ø 6...8 mm

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PA; Fermo: ottone, nichelato



Collegamento

