


E10628



Cavo di collegamento

VDOAH042ZDS00,3A03STGH030ZDS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] 10...30 DC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado di protezione IP 68

Dati meccanici

Materiali PUR

Materiale corpo PUR

Materiale dado zinco pressofuso, nichelato

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: zinco pressofuso, nichelato



E10628




Cavo di collegamento

VDOAH042ZDS00,3A03STGH030ZDS

Collegamento elettrico

Cavo: 0,3 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: zinco pressofuso, nichelato

