

E10630




Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGF030ZDS0005A03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E11487

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 60 AC/DC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado di protezione IP 68

Dati meccanici

Dimensioni [mm] 10 x 10 x 33

Materiali PUR

Materiale corpo PUR

Materiale dado zinco pressofuso

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

E10630



Cavo di collegamento con connettore femmina


ADOGF030ZDS0005A03

Collegamento elettrico


Cavo: 5 m, PUR / PVC, nero, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: zinco pressofuso



Collegamento



BK =	Colori dei fili conduttori :
BN =	nero
BU =	marrone
	blu