E10631

Cavo di collegamento

VDOAH040ALS0002E03STGH040ALS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	10...30 DC
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...70
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Materiali		PA 6.6
Materiale corpo		PA 6.6
Materiale dado		zinco pressofuso, nichelato
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PA 6.6; Fermo: zinco pressofuso, nichelato

E10631

Cavo di collegamento

VDOAH040ALS0002E03STGH040ALS

Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm²

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PA 6.6; Fermo: zinco pressofuso, nichelato