


E10654



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGG030PLS00,5A03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 60 AC/DC
Classe di isolamento	III

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado di protezione	IP 67

Dati meccanici

Dimensioni [mm]	8 x 8 x 30
Materiali	PUR
Materiale corpo	PUR

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico

Cavo: 0,5 m, PVC, nero, Ø 4,2 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Corpo: PUR



E10654



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGG030PLS00,5A03

Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BN =	marrone
BK =	nero
BU =	blu