

E10662




Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH040VAS0005E04

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: EVT001

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Applicazione		
Particolarità		senza silicone; contatti dorati
Senza silicone		si
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Capacità di corrente totale	[A]	4
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...100
Grado di protezione		IP 68; IP 69K
Dati meccanici		
Dimensioni	[mm]	15 x 15 x 46
Materiali		PVC
Materiale corpo		PVC
Materiale dado		1.4404 (AISI 316L)
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

E10662



Cavo di collegamento con connettore femmina


ADOGH040VAS0005E04

Collegamento elettrico


Cavo: 5 m, PVC, arancione, Ø 5,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PVC; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm



Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
WH =	bianco