





## Cavo di collegamento con connettore maschio

ASTGH030MSS0002A03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



## Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	10...55 DC
-----------------------	-----	------------

## Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Grado di protezione		IP 67
---------------------	--	-------

## Dati meccanici

Dimensioni	[mm]	15 x 15 x 42
------------	------	--------------

Materiali		TPU
-----------	--	-----

Materiale corpo		TPU
-----------------	--	-----

Materiale dado		ottone, nichelato
----------------	--	-------------------

## Osservazioni

Quantità		1 pezzo
----------	--	---------

## Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, PUR / PVC, arancione, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

## Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato



# E10665



## Cavo di collegamento con connettore maschio

ASTGH030MSS0002A03

### Collegamento

1	BN
3	BU
4	BK

Colori dei fili conduttori :

BK = nero  
BN = marrone  
BU = blu