


# E10667



## Cavi di collegamento con connettore per valvole

VVSAC041MSS0003B03STGH030MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



1 grigio

### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 24 AC/DC

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado di protezione IP 65

### Dati meccanici

Materiali TPU

Materiale corpo TPU

Materiale dado ottone, nichelato

### Elementi di indicazione e comando

Indicazione Stato di commutazione 1 x LED, giallo

### Osservazioni

Quantità 1 pezzo

### Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato



# E10667




## Cavi di collegamento con connettore per valvole

VVSAC041MSS0003B03STGH030MSS

### Collegamento elettrico

Cavo: 3 m, PUR; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Collegamento



### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x valvola A DIN, ad angolo; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato

