




Cavi di collegamento con connettore per valvole

VVSAC040MSS0001B03STGH040MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione	
Modello	con amplificatore
Dati elettrici	
Tensione di esercizio [V]	12...40 DC
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado di protezione	IP 65
Dati meccanici	
Materiali	TPU
Materiale corpo	TPU
Materiale dado	ottone, nichelato
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo
Collegamento elettrico - connettore	

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato




Cavi di collegamento con connettore per valvole

VVSAC040MSS0001B03STGH040MSS

Collegamento elettrico

Cavo: 1 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x valvola A DIN, ad angolo; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato

