


E10673



Cavi di collegamento con connettore per valvole

VVSAC040MSS0001B03STGH040MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



1 grigio

Applicazione

Modello con amplificatore

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] 12...40 DC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado di protezione IP 65

Dati meccanici

Materiali TPU

Materiale corpo TPU

Materiale dado ottone, nichelato

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato



E10673




Cavi di collegamento con connettore per valvole

VVSAC040MSS0001B03STGH040MSS

Collegamento elettrico

Cavo: 1 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x valvola A DIN, ad angolo; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato

