


E10675



Cavi di collegamento con connettore per valvole

VVSAC041--S0003B03STGH040MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



1 nero

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 24 AC/DC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado di protezione IP 65

Dati meccanici

Materiali TPU

Materiale corpo TPU

Materiale dado ottone, nichelato

Elementi di indicazione e comando

Indicazione Stato di commutazione 1 x LED, giallo

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato




Cavi di collegamento con connettore per valvole

VVSAC041--S0003B03STGH040MSS

Collegamento elettrico

Cavo: 3 m, PUR; 3 x 0,34 mm²

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x valvola A DIN, ad angolo; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato

