


E10681



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH042MSS0010B04

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] 10...30 DC

Uscite

Modello elettrico NPN

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado di protezione IP 67

Dati meccanici

Dimensioni [mm] 15 x 15 x 42

Materiali TPU

Materiale corpo TPU

Materiale dado ottone, nichelato

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

Collegamento elettrico

Cavo: 10 m, PUR; 4 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato




E10681



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH042MSS0010B04

Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu