

# E10686



## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH040MSS0005B04

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: EVC002

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] 10...30 DC

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado di protezione IP 67

### Dati meccanici

Dimensioni [mm] 15 x 15 x 43

Materiali TPU

Materiale corpo TPU

Materiale dado ottone, nichelato

### Osservazioni

Quantità 1 pezzo

# E10686



## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH040MSS0005B04

### Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, PUR, arancione; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (128 x Ø 0,05 mm )

### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato



### Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
WH =	bianco