

# E10695




## Cavo di collegamento

VDOGH040MSS0002B04STGH040MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articolo alternativo: EVC013 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi! – Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] 10...30 DC

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado di protezione IP 67

### Dati meccanici

Dimensioni [mm] 15 x 15 x 42

Materiali TPU

Materiale dado ottone, nichelato / ottone, nichelato

### Osservazioni

Quantità 1 pezzo

### Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato



# E10695




## Cavo di collegamento

VDOGH040MSS0002B04STGH040MSS

### Collegamento elettrico


Cavo: 2 m, PUR, arancione, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (128 x Ø 0,05 mm )

### Collegamento



### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato



Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articolo alternativo: EVC013 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi! – Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!