


E10711



Ripartitore centrale

ZDO4H045MSS0025A07

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione

Particolarità	senza silicone; senza alogeno; contatti dorati
Senza silicone	si

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	10...30 DC
Classe di isolamento	II
Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso [A]	4
Capacità di corrente totale [A]	12

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-15...80
Grado di protezione	IP 67

Dati meccanici

Dimensioni [mm]	18 x 54 x 82
Materiali	TPU
Materiale corpo	TPU
Numero ingressi ripartitori centrali	4

E10711



Ripartitore centrale

ZDO4H045MSS0025A07

Tipo di connettore M12

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	4 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde

Osservazioni


Quantità 1 pezzo

Collegamento elettrico


Cavo: 25 m, PUR, senza alogeno; 4 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

Collegamento elettrico - ingresso

Connettore: 4 x M12; codifica: A; Corpo: TPU; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm



Collegamento



	Colori dei fili conduttori :
BN =	marrone
BU =	blu
GN =	verde
GN/YE =	verde / giallo
GY =	grigio
WH =	bianco
YE =	giallo