E10712

Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGF030ZDS0010A03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 60 AC/DC
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado di protezione		IP 68
Dati meccanici		
Dimensioni	[mm]	10 x 10 x 33
Materiali		PUR
Materiale corpo		PUR
Materiale dado		zinco pressofuso
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

Collegamento elettrico

Cavo: 10 m, PUR / PVC, nero, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: zinco pressofuso



E10712

Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGF030ZDS0010A03

Collegamento



	Colori dei fili conduttori :
BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu