


E10723



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH042VAS0020A03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] 10...30 DC

Uscite

Modello elettrico PNP

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado di protezione IP 68

Dati meccanici

Dimensioni [mm] 36 x 15 x 26

Materiali PUR

Materiale corpo PUR

Materiale dado 1.4305 (acciaio inox / AISI 303)

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

E10723



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH042VAS0020A03

Collegamento elettrico

Cavo: 20 m, PUR / PVC, nero, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: 1.4305 (acciaio inox / AISI 303)



Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu