


Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAF032VAS0005A03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	10...30 DC
Classe di isolamento		III

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado di protezione		IP 67

Dati meccanici

Materiali	PUR
Materiale corpo	PUR
Materiale dado	1.4305 (acciaio inox / AISI 303)

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

E10728



Cavo di collegamento con connettore femmina


ADOAF032VAS0005A03

Collegamento elettrico


Cavo: 5 m, PUR / PVC, nero, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M8, ad angolo; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: 1.4305 (acciaio inox / AISI 303)



Collegamento



	Colori dei fili conduttori :
BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu