


# E10780



## Cavo di collegamento

VDOAH040ZDS0007A03STGH040ZDS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 250 AC/DC

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado di protezione IP 68

### Dati meccanici

Materiali PUR

Materiale corpo PUR

Materiale dado ZnAl / Ni

### Osservazioni

Quantità 1 pezzo

### Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ZnAl / Ni



# E10780



## Cavo di collegamento

VDOAH040ZDS0007A03STGH040ZDS

### Collegamento elettrico

Cavo: 7 m, PUR / PVC, nero; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (182 x Ø 0,05 mm )

### Collegamento



### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ZnAl / Ni

