




Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH040ZDS0015A03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	< 250 AC/DC
-----------------------	-----	-------------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado di protezione		IP 67

Dati meccanici

Dimensioni	[mm]	15 x 15 x 47
Materiali		PUR
Materiale corpo		PUR
Materiale dado		zinco pressofuso, nichelato

Osservazioni

Quantità		1 pezzo
----------	--	---------

Collegamento elettrico

Cavo: 15 m, PUR / PVC, nero, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: zinco pressofuso, nichelato



E10783



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH040ZDS0015A03

Collegamento



BN =	Colori dei fili conduttori :	marrone
BK =		nero
BU =		blu