



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH040MSS0015A04

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	< 250 AC / < 300 DC
-----------------------	-----	---------------------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado di protezione		IP 67

Dati meccanici

Dimensioni	[mm]	27 x 15 x 39
Materiali		TPU
Materiale corpo		TPU
Materiale dado		ottone, nichelato

Osservazioni

Quantità		1 pezzo
----------	--	---------

Collegamento elettrico

Cavo: 15 m, PUR / PVC, arancione, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm²

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm




E10784



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH040MSS0015A04

Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BN =	marrone
BK =	nero
BU =	blu
WH =	bianco