


Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGF030MSS0005E03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe di isolamento	III

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado di protezione	IP 67

Dati meccanici

Materiali	TPU
Materiale corpo	TPU
Materiale dado	ottone, nichelato

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

E10786



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGF030MSS0005E03

Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, PVC, arancione, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)


Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato

Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato



Collegamento



BK = Colori dei fili conduttori :
BN = nero
BU = marrone
 blu