


# E10790



## Connettore femmina a cablare

SDOAH040MSSFKPG

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 125 AC / < 150 DC

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado di protezione IP 67

### Dati meccanici

Dimensioni [mm] 36 x 20 x 35

Materiali PA

Materiale corpo PA

Materiale dado ottone, nichelato

### Osservazioni

Quantità 1 pezzo

### Collegamento elettrico

Morsetti: ...0,75 mm<sup>2</sup>; Pressacavo: PG 7

### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PA; Fermo: ottone, nichelato



# E10790



## Connettore femmina a cablare

SDOAH040MSSFKPG

### Collegamento

