


E10802



Ripartitore a Y

ZDO2F030MSS0000-00STGH040MSS



Applicazione

Particolarità	senza silicone; contatti dorati
Senza silicone	si

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 60 DC
Classe di isolamento	III
Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso [A]	3
Capacità di corrente totale [A]	3

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado di protezione	IP 67

Dati meccanici

Peso [g]	21,8
Dimensioni [mm]	15,4 x 35,4 x 39,1
Materiali	PUR
Materiale corpo	PUR
Materiale dado	ottone, nichelato
Tipo di connettore	M8

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

E10802



Ripartitore a Y

ZDO2F030MSS0000-00STGH040MSS


Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato



Collegamento elettrico

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 2 x M8; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato

