

E10805




Connettore femmina a cablare

SDOAJ040PLSFKPG

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E10013

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Applicazione

Particolarità contatti dorati

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 250 AC/DC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -40...85

Grado di protezione IP 65

Dati meccanici

Dimensioni [mm] 43 x 25 x 36

Materiali PBT

Materiale corpo PBT

Materiale dado ULTRAMID

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

E10805



Connettore femmina a cablare

SDOAJ040PLSFKPG

Collegamento elettrico

Morsetti: ...0,75 mm²; Pressacavo: PG 9

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M18, ad angolo; codifica: A; Corpo: PBT; Fermo: ULTRAMID; Contatti: dorato



Collegamento

