


E10820



Cavi di collegamento con connettore per valvole

VVSAB041--S00,6A03STAH030VAS



Applicazione		
Particolarità		senza alogeno
Dati elettrici		
Tensione di esercizio [V]		< 24 AC/DC
Protezione da sovratensione		si; (VDR)
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente [°C]		-25...90
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Peso [g]		73,7
Dimensioni [mm]		30 x 15 x 39
Materiali		TPU
Materiale corpo		TPU
Materiale dado		1.4404 (AISI 316L)
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Funzionamento	1 x LED, giallo

E10820



Cavi di collegamento con connettore per valvole

VVSAB041--S00,6A03STAH030VAS

Accessori


Fornitura	vite
	Etichetta

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico - connettore


Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: 1.4404 (AISI 316L)



Collegamento elettrico

Cavo: 0,6 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x valvola B standard industriale, ad angolo; Corpo: TPU; Fermo: 1.4404 (AISI 316L)

