


E10821



Cavi di collegamento con connettore per valvole

VVDAA040--N00,3E02STAH050VAN



Applicazione		
Applicazione		NAMUR
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 15 DC
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Peso	[g]	51,9
Dimensioni	[mm]	31 x 14,5 x 38
Materiali		TPU; PUR
Materiale corpo		TPU / PUR
Materiale dado		1.4404 (AISI 316L)
Accessori		
Fornitura		vite Etichetta
Osservazioni		
Osservazioni		Con utilizzo in zona 0, gruppo IIB o IIC, l'operatore deve evitare intense cariche elettrostatiche sui connettori femmina.
Quantità		1 pezzo



Cavi di collegamento con connettore per valvole

VVDAA040--N00,3E02STAH050VAN

Collegamento elettrico - connettore


Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU / PUR; Fermo: 1.4404 (AISI 316L)



Collegamento elettrico

Cavo: 0,3 m, PVC, blu, Ø 5,1 mm; 2 x 0,5 mm²

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x valvola A DIN, ad angolo; Corpo: TPU / PUR; Fermo: 1.4404 (AISI 316L)

