
E10823

Cavi di collegamento con connettore per valvole

VVSAB030--N00,3E02STAH020VAN

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione		
Applicazione		NAMUR
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 15 DC
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Dimensioni	[mm]	30 x 15 x 39
Materiali		TPU; PUR
Materiale corpo		TPU / PUR
Materiale dado		1.4404 (AISI 316L)
Accessori		
Fornitura		vite
		Etichetta
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo


E10823

Cavi di collegamento con connettore per valvole

VVSAB030--N00,3E02STAH020VAN

Collegamento elettrico - connettore


Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU / PUR; Fermo: 1.4404 (AISI 316L)



Collegamento elettrico

Cavo: 0,3 m, PVC, blu, Ø 5 mm; 2 x 0,5 mm²

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x valvola B DIN, ad angolo; Corpo: TPU / PUR; Fermo: 1.4404 (AISI 316L)

