


E10826



Cavi di collegamento con connettore per valvole

VVSAB030--N00,6E02STAH050VAN

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione

Applicazione NAMUR

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 15 DC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado di protezione IP 67

Dati meccanici

Dimensioni [mm] 15 x 30 x 39

Materiali TPU; PUR

Materiale corpo TPU / PUR

Materiale dado 1.4404 (AISI 316L)

Accessori

Fornitura vite
Etichetta

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

E10826



Cavi di collegamento con connettore per valvole

VVSAB030--N00,6E02STAH050VAN

Collegamento elettrico - connettore


Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU / PUR; Fermo: 1.4404 (AISI 316L)



Collegamento elettrico

Cavo: 0,6 m, PVC, blu, Ø 5 mm; 2 x 0,5 mm²

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x valvola B standard industriale, ad angolo; Corpo: TPU / PUR; Fermo: 1.4404 (AISI 316L)

