

E10830




Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAF030MSS0005A03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E11490

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe di isolamento	III

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado di protezione	IP 67

Dati meccanici

Dimensioni [mm]	17 x 10 x 26
Materiali	TPU
Materiale corpo	TPU
Materiale dado	ottone, nichelato

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, PUR / PVC, arancione, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M8, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato



E10830



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAF030MSS0005A03

Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BN =	marrone
BK =	nero
BU =	blu