


E10838



Cavo di collegamento con connettore maschio

ASTAH050VAS00,6A03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione

Particolarità senza alogeno

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 24 AC/DC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado di protezione IP 67

Dati meccanici

Dimensioni [mm] 39 x 30 x 15

Materiali PUR; TPU

Materiale corpo PUR / TPU

Materiale dado 1.4404 (AISI 316L)

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

E10838



Cavo di collegamento con connettore maschio


ASTAH050VAS00,6A03

Collegamento elettrico


Cavo: 0,6 m, PUR, senza alogeno, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PUR / TPU; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Coppia di serraggio: 0,5 Nm



Collegamento



Colori dei fili conduttori :
BN = marrone
BU = blu
GN/YE = verde / giallo