


E10845



Cavi di collegamento con connettore per valvole

VVDAC041MSS00,6A03STAH030VAS



Applicazione

Particolarità	senza alogeno
---------------	---------------

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 24 AC/DC
Protezione da sovratensione	si; (VDR)

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado di protezione	IP 67

Dati meccanici

Peso [g]	58,6
Materiali	TPU
Materiale corpo	TPU
Materiale dado	1.4404 (AISI 316L)

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Funzionamento	1 x LED, giallo
-------------	---------------	-----------------

Accessori

Fornitura	vite
	Etichetta

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------



Cavi di collegamento con connettore per valvole

VVDAC041MSS00,6A03STAH030VAS

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Coppia di serraggio: 0,5 Nm



Collegamento elettrico

Cavo: 0,6 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x valvola C DIN, ad angolo; Corpo: TPU; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Coppia di serraggio: 0,5 Nm

