


E10851



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAA030VAS0005E03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione

Particolarità	senza silicone; contatti dorati
Senza silicone	si

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 250 AC
---------------------------	----------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...70
Grado di protezione	IP 67

Dati meccanici

Dimensioni [mm]	27 x 15 x 39
Materiali	PVC
Materiale corpo	PVC
Materiale dado	1.4404 (AISI 316L)

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

E10851



Cavo di collegamento con connettore femmina

AD0AA030VAS0005E03

Collegamento elettrico


Cavo: 5 m, PVC, giallo, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x 1/2", ad angolo; codifica: C; Corpo: PVC; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato



Collegamento



Colori dei fili conduttori :
GN = verde
RD/BK = rosso / nero
RD/WH = rosso / bianco