




Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGF040MSS0005E04

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe di isolamento		III

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado di protezione		IP 67; (si avvita)

Dati meccanici

Materiali		TPU
Materiale corpo		TPU
Materiale dado		ottone, nichelato

Osservazioni


Quantità		1 pezzo
----------	--	---------

Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, PVC, arancione, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm²

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato




E10858



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGF040MSS0005E04

Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
WH =	bianco