


E10865



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH030MSS0002E03



Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 250 AC / < 300 DC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado di protezione IP 67

Dati meccanici

Peso [g] 90,1

Dimensioni [mm] 27 x 15 x 39

Materiali TPU

Materiale corpo TPU

Materiale dado ottone, nichelato

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

E10865



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH030MSS0002E03

Collegamento elettrico


Cavo: 2 m, PVC, arancione, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) / AWG 22

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: C; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm



Collegamento



Colori dei fili conduttori :
BK = nero
BU = blu
GN/YE = verde / giallo