
E10866

Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH030MSS0005E03



Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Peso	[g]	200
Dimensioni	[mm]	27 x 15 x 39
Materiali		TPU
Materiale corpo		TPU
Materiale dado		ottone, nichelato
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

E10866

Cavo di collegamento con connettore femmina


ADOAH030MSS0005E03

Collegamento elettrico


Cavo: 5 m, PVC, arancione, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) / AWG 22

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: C; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm



Collegamento



	Colori dei fili conduttori :
BK =	nero
BU =	blu
GN/YE =	verde / giallo