


E10870



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH043MSS0005H04

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione

Particolarità senza alogeno

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] 10...30 DC

Uscite

Modello elettrico PNP

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado di protezione IP 67

Dati meccanici

Dimensioni [mm] 27 x 15 x 39

Materiali TPU

Materiale corpo TPU

Materiale dado ottone, antiaderente

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	2 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

E10870



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH043MSS0005H04

Collegamento elettrico


Cavo: 5 m, PUR, senza alogeno; irradiato; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, antiaderente



Collegamento



BK =	Colori dei fili conduttori :
BN =	nero
BU =	marrone
WH =	blu
	bianco