

E10884




Cavo di collegamento

VDOGH040MSS0005I04STGH040MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: EVW028

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Applicazione

Particolarità senza alogeno; contatti dorati

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 250 AC / < 300 DC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado di protezione IP 67

Dati meccanici

Materiali TPU

Materiale corpo TPU

Materiale dado ottone, nichelato

Osservazioni

Quantità 1 pezzo



Cavo di collegamento

VDOGH040MSS0005I04STGH040MSS

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm



Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 4,8 mm; irradiato; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm

